

Garant**CCMT 09T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 09T308 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VS
Tűrés	M

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a _p	0,2 - 2,5 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz