

Garant**CC.T 060202, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7140-2
Bevonat	bevonattal

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz