

Garant**CCMT 120408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 120408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	Keményfém

Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a _p	0,2 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Minőség	HB7140-2
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz