

**Garant****CC.T 09T304, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 09T304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	Keményfém
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz