

Garant**CC.T 09T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T308 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM

Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz