

**Garant****CC.T 060204, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 060204 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Váltólapka ISO kód	CC.T 060202
Forgácstörő	VM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	Keményfém
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz