

Garant**CC.T 09T302, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T302 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,2 - 4 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	CCMT09T302
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VM
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz