

**Garant****CC.T 120404, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 120404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Tűrés	M

Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	VM
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz