

**Garant****DC.T 11T308, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T308 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DCMT11T308
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Minőség	HB7140-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz