

**Garant****DC.T 11T302, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T302 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	VS
Váltólapka ISO kód	DCMT11T302

Sarokrídusz	0,2 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Minőség	HB7140-2
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz