

Garant**DC.T 11T304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	Keményfém
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	DCMT11T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz