

**Garant****DC.T 070204, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 070204 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonat nélkül
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DCMT070204-
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz