

Garant**DC.T 070202, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070202 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DCMT070202

Sarokrídusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7140-2
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz