

Garant**CC.T 120408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 120408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a _p	0,2 - 4 mm
Minőség	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz