

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T302 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DCMT11T302
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz