

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7140-2

Váltólapka ISO kód	DCMT11T308
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	VM
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz