

Garant**DC.T 11T304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Váltólapka ISO kód	DCMT11T304
Forgácstörő	VM

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz