


**Garant****SCMT 120404, Minőség: HB7140-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

SCMT 120404 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm  
Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

**Műszaki leírás**

Minőség	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M

Forgácstörő	VS
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz