


Garant**SCMT 09T304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Keményfém
Sarokrádusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz