

Garant**SC.T 09T304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 09T304 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7140-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított

Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz