

**Garant****SC.T 120404, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SC.T 120404 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Minőség	HB7140-2

Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz