

Garant**SC.T 120408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 120408 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Bevonat	bevonattal
Minőség	HB7140-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz