

Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VM
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Minőség	HB7140-2
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz