

Garant**TCMT 16T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T308 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	bevonattal
Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	3
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz