

**Garant****TCMT 16T304, Minőség: HB7140-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

TCMT 16T304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	3
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	Keményfém
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M

Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz