

Garant**TCMT 110202, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110202 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TCMT 110202
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	3
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	Keményfém
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Bevonat	bevonattal

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Minőség	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz