

**Garant****VBMT 160404, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VBMT 160404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	Keményfém
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz