

Garant**VBMT 160408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	VBMT160408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított

Sarokrídusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	Keményfém
Minőség	HB7140-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz