

Garant**TC.T 110204, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Árucikk kategória	21G

Leírás

TC.T 110204 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	VM
Szerszámananyag	Keményfém
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz