

Garant**TC.T 16T304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Árucikk kategória	21G

Leírás

TC.T 16T304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	VM
Szerszámanyag	Keményfém
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Cserék / élek száma	3
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz