

Garant**TCMT 16T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T308 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	Keményfém

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz