

Garant**VBMT 110304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 110304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	VBMT110304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz