

**Garant****VC.T 160408, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 160408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	VC.T 160408
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Bevonat	bevonattal
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz