

**Garant****VB.T 160404, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VB.T 160404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Minőség	HB7140-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Váltólapka ISO kód	VBMT160404
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz