

**Garant****VC.T 110304, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 110304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M

Cserék / élek száma	2
Minőség	HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VC.T 110304
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz