

Garant**VC.T 160404, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	VC.T 160404
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,4 mm

Tűrés	M
Forgácstörő	VM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7140-2
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz