

Garant**VC.T 110302, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110302 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Cserék / élek száma	2
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	VCMT 110302
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz