

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	VC.T 160408
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Szerszámanyag	Keményfém

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz