

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	VC.T 110304
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Szerszámanyag	Keményfém
Forgácstörő	VS
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz