

Garant**VB.T 110304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 110304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	HB7140-2
Fogásmélység a _p	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz