

**Garant****VC.T 160404, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 160404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Szerszámanyag	Keményfém

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7140-2
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	VC.T 160404
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz