


Garant**ZDHT 150516 FR-F10, HU7705, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211767 ALU
GTIN	4067263330134
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Körköszörült váltólapkák a tartószerszámban való pontosan illeszkedő elhelyezkedéshez. A legújabb szerszámanyag generációs nagyteljesítményű mikroszemcsés alapanyag. Optimalizált váltólapka kialakítás könnyen forgácsolható anyagokhoz történő felhasználáshoz.

Sarokrádiusz: 1,6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 - 0,25 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Előtolás f_z / fog	0,1 - 0,25 mm
Váltólapka ISO kód	ZDHT 150516 FR-F10
Minőség	HU7705
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	2000 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	900 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		