



**PU spiráltömlő 1/2 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 11×16 mm,
Használható tömlőhossz: 6m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080241 6
GTIN	7391390097484
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	6 m
Anyag	PU spiráltömlő
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlőcsonk csatlakozó	1/2 coll
Tömlő belső Ø	11 mm
Gyorscsatlakozó	1/2 coll

Tömlő külső Ø	16 mm
Festék	kék
Maximális repesztő nyomás	35 bar
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080290 1/2
Biztonsági csatlakozó Külső menet Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080285 1/2