

Yale

UNO plus A láncos emelő köracél láncsal, Teherbírás: 3t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086017 3
GTIN	4025092168366
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Robusztus szerkezet acéllemezből kompakt felépítéssel. Könnyen járó lánckioldás. Láncvezető a zavartalan láncfutás érdekében.

Felhasználás:

Standard többcélú készülék könnyen kezelhető, sokoldalú használathoz.

Figyelem:

A **menetes terhelésfüggő fék** működésekor az axiális féknyomást maga a teher hozza létre és ezért ez a terhelés mértékével arányos. A teher minden helyzetben stabilan rögzítve van, lesüllyesztéshez a fék- és tehernyomaték közötti különbséget át kell hidalni. Ezzel az összes Yale univerzális készülék fel van szerelve.

Az automatikus **lánckioldás** lehetővé teszi a terheletlen lánc **gyors rákapcsolását**, terhelés hatására a **menetes terhelésfüggő fék** ismét zár és a terhet ismét stabilan rögzíti.

A **megcsúszó kuplung** (opcionálisan kapható) megakadályozza a túl nagy teher felvételét és ezzel meghosszabbítja az emelőeszköz élettartamát.

ATEX kivitelek külön ajánlatkérésre

Műszaki leírás

Emelőerő névleges terhelésnél	40 daN
Teherbírás t	3 t
Teherbírás	3000 kg
Ház anyaga	Acéllemez
Lánckiodás	igen
Normál emelési magasság	1,5 m
Láncágak száma	1
Súly	16,9 kg
Termék fajtája	Láncos emelő