



## Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 32/3
GTIN	2050002058538
Árucikk kategória	28R

### Leírás

#### Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

### Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	43 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Váltólapka méret	09
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1 Nm)
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	16,3 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,88 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------