



Mágneses teheremelő, Max. teherbírás (sík): 2000kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085990 2000
GTIN	4045197372970
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Teljesen tokozott, kompakt és könnyű emelőmágnesek biztonsági tengelykapcsoló reteszeléssel. Erős szerkezet, könnyű ki- és bekapcsolás. A mágnesek tapadó felülete 2 hosszanti pólussal.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Műszaki leírás

Méret G	80 mm
Méret B	477 mm
Maximális íves terhelés	1000 kg

Minimális anyag falvastagság, sík	15 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	15 mm
Maximális hossz, sík	3500 mm
Méret A	480 mm
Maximális Ø, íves	350 mm
Súly	90 kg
Méret F	499 mm
Méret E	112 mm
Méret C	165 mm
Maximális sík terhelés	2000 kg
Méret D	161 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő