



Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó ProCORE, Típus: GSB1890C



Rendelési adatok

Rendelés száma	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Kefe nélküli EC motorral.

KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges. A kapcsolható precíziós tengelykapcsoló megakadályozza a túlhúzást egy bizonyos nyomaték elérésekor, ezáltal csökkentve a tengelykapcsoló kopását és az ebből eredő zajképződést.

Motorfékkel.

Tartalom:

2x ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték lágy	36 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Gyártó jelölése	GSB 18V-90 C
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2100 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Strong
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték kemény	64 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális ütésszám	28500 min ⁻¹
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V

073851 B18