



Akkus fúró-csavarozó akku nélkül, Típus: GSR1890C



Rendelési adatok

Rendelés száma	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

- **Kompakt, nagy teljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

A **Connectivity** modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Tartalom:

L-BOXX-szal, akkumulátor és töltőkészülék **nélkül**.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 2100 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm

Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték kemény	64 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Jellemző felhasználás	Strong
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 min ⁻¹
Gyártó jelölése	GSR 18V-90 C
Súly	1,1 kg
Maximális nyomaték lágy	36 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Kefe nélküli motor, puha markolattal, akku nélkül, L-Boxx-ban