

**LED-es akkumulátoros munkalámpa, 12 V, Típus: GLI12300****Rendelési adatok**

Rendelés száma	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

12 V munkalámpa 10 LED-del és két fényerő fokozattal. Beállítható szög max. 200°, felakasztó kampó, karabiner és integrált mágnes.

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Súly akkumulátorral együtt	0,3 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Fényáram	300 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	0,15 g

Gyártó jelölése	GLI 12V-300
Világítási idő	3 óra
Energiaellátás	Akkus
ATEX zóna	nincs
Égő	LED-es lámpa
Terméknév attribútum	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Termék fajtája	Munkalámpa