

**Sarokcsiszoló GWS, Típus: 17-125PSB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Árucikk kategória	03C

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű sarokcsiszoló kompakt felépítéssel, biztonsági kapcsolóval**

- **A GWS 17-125 PSB Professional ergonomikus, karcsú markolattal és új PROtection kapcsolóval rendelkezik a maximális kényelem érdekében**
- **Fordulatszám-előválasztás, állandó fordulatszám, lágy indítás és túlterhelés elleni védelem**
- **Intelligens fékrendszer**

**Tartalom:**

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

**Műszaki leírás**

Teljesítményfelvétel	1700 W
Súly	2,5 kg
Gyártó jelölése	GWS 17-125 PSB
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Max. vibráció EN szerint	4,8 m/s <sup>2</sup>
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen

Fordulatszám-tartomány	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Különlegesség	Tárcsafék
Termék fajtája	Sarokcsiszoló